

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

dwustronne płytki skrawające z 2×8 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}: 3 \text{ mm}$

typ: UNI

Opis techniczny

typ	UNI
liczba wymian/ostrzy	16
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ONMU 05T6 ANER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	3 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	280 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		