



Wykrętaki do śrub „Hi Trac“, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082864 1
GTIN	4012929451005
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główna 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Opis techniczny

do śrub/sworzni	M4
typ	1
Ø wiercenia wstępnego	1,8 mm
pasują do	stal hartowana
Rodzaj produktu	Wykrętak śrub