

**Garant****SEKN 1203 AFTN, HB735, Typ: UNI**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	213906 UNI
GTIN	4045197601711
Klasa artykułu	21A

### Opis

**wskazówka:**Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .

### Opis techniczny

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEKN 1203 AFTN
Gatunek	HB735
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
--	-------------	-------	---------

Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	650 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	120 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	140 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		