



Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębiania D: 26 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 26
GTIN	4045197196934
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø minimalna $d_{\min.}$: 17 mm

Długość wysięgu L_1 : 82 mm

L_2 : 67 mm

L_3 : 60 mm

Ø kołnierza D_1 : 25 mm

położenie pozycjonowania e: 5,05 mm

Opis techniczny

L_3	60 mm
Ø chwytu D_s h6	20 mm
długość całkowita L_{ges}	132 mm
wykonanie chwytu	Whistle Notch
Długość wysięgu L_1	82 mm
położenie pozycjonowania e	5,05 mm
Ø kołnierza D_1	25 mm

Ø minimalna d_{\min} .	17 mm
L_2	67 mm
maksymalna Ø pogłębienia D	26 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

Śruby mocujące	219842
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 N·m	211750 1,2
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP