



Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 20
GTIN	4045197196910
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø minimalna $d_{\min.}$: 13 mm

Długość wysięgu L_1 : 67 mm

L_2 : 52 mm

L_3 : 45 mm

Ø kołnierza D_1 : 25 mm

położenie pozycjonowania e: 3,8 mm

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
Ø kołnierza D_1	25 mm
Długość wysięgu L_1	67 mm
L_2	52 mm
wykonanie chwytu	Whistle Notch
Ø minimalna $d_{\min.}$	13 mm
maksymalna Ø pogłębienia D	20 mm

Ø chwytu D _s h6	20 mm
położenie pozycjonowania e	3,8 mm
L ₃	45 mm
długość całkowita L _{ges}	117 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	260142 HB725
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

Śruby mocujące	219842
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 N·m	211750 1,2
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP