



## Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 33 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 33
GTIN	4045197196958
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

#### wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø minimalna  $d_{\min.}$ : 21 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 102 mm

$L_2$ : 82 mm

$L_3$ : 75 mm

Ø kołnierza  $D_1$ : 25 mm

położenie pozycjonowania e: 6,65 mm

### Opis techniczny

położenie pozycjonowania e	6,65 mm
Długość wysięgu $L_1$	102 mm
Ø minimalna $d_{\min.}$	21 mm
śruba mocująca płytki obracane	219844 (15IP; 3,0 Nm)
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	152 mm
Ø kołnierza $D_1$	25 mm
Ø chwytu $D_5$ h6	20 mm

L <sub>2</sub>	82 mm
wykonanie chwytu	Whistle Notch
maksymalna Ø pogłębienia D	33 mm
L <sub>3</sub>	75 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	260150 HB725
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Akcesoria

Śruby mocujące	219844
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 N·m	211750 3,0
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP