

Garant**SEHT 1204 AFTN, CU7725, Typ: ST500**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.posuw f_z na ząb: 0,19 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,19 mm
typ	ST500
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEHT 1204 AFTN
Gatunek	CU7725
Materiał ostrza	Cermetal
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	450 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	350 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	300 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	230 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	190 m/min	M
suchy	nadaje się		