



## Wykrętaki do śrub „Hi Trac“, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	082864 3
GTIN	2050001695475
Klasa artykułu	04D

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywierony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

#### Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

#### wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 4,5 mm

do śrub/sworzni: M8 – M11

pasują do: stal hartowana

### Opis techniczny

do śrub/sworzni	M8 – M11
typ	3
Ø wiercenia wstępnego	4,5 mm
pasują do	stal hartowana