



## Frezy 90° MECX, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 26/5L mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227100 26/5L
GTIN	4960664462896
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Opis:

lepsza wydajność, również przy niestabilnych warunkach obróbki, dzięki gęstej podziałce. Mniejsze siły skrawania i duża stabilność, ograniczona skłonność do wibracji. Umożliwia wykonywanie większej liczby operacji, jak frezowanie odsadzeń, skosów itp.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 6 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 25 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 120 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 25 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: 5

śruba mocująca płytki obracane: 229707 (T6; 0,45 Nm)

### Opis techniczny

Długość wysięgu $L_1$	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
Ø ostrzy $D_c$	26 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	5

długość całkowita $L_{ges}$	120 mm
Liczba ostrzy Z	5
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229707
----------------	--------