



Wykrętaki do śrub „Hi Trac“, Typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082864 4
GTIN	4012929451401
Klasa artykułu	04D

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywierony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 6,5 mm

do śrub/sworzni: M12 – M14

pasują do: stal hartowana

Opis techniczny

Ø wiercenia wstępnego	6,5 mm
typ	4
do śrub/sworzni	M12 – M14
pasują do	stal hartowana