



## Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach, Typ: 8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	082860 8
GTIN	4012929450800
Klasa artykułu	04D

### Opis

#### Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

#### Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

#### Pasuje do:

stal

#### wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

### Opis techniczny

do śrub/sworzni	M33 – M45
Pasuje do króćców (złączek)	3/4 cal
Ø wiercenia wstępnego	20 mm
typ	8
pasują do	stal
Rodzaj produktu	Wykrętak śrub