



Głowice frezarskie 90° MEC11T, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227315 25/3
GTIN	4960664672929
Klasa artykułu	250

Opis

Opis:

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 10 mm

długość całkowita L_{ges} : 35 mm

gwint uchwytu M: M12

pasująca wymienna płytko skrawająca: 5

śruba mocująca płytki obracane: 229708 (T8; 1,2 Nm)

Opis techniczny

gwint uchwytu M	M12
Ø ostrzy D_c	25 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	5
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	35 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm

Liczba ostrzy Z	3
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------