

**Głowice frezarskie 90° MEC11T, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Klasa artykułu	250

Opis**Opis:**

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
gwint uchwytu M	M16
Ø ostrzy D_c	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	5
długość całkowita L_{ges}	40 mm
Liczba ostrzy Z	4
Frez obiegowy Ø $D_{\text{maks.}}$	62 mm
Frez obiegowy Ø $D_{\text{min.}}$	58 mm
Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	0,46 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	25 mm
Ø D_3	26 mm

wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------