


**BDMT 11T324 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227341 ST1400
GTIN	4960664609406
Klasa artykułu	25A

**Opis**
**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D$ . Dokładnie  $90^\circ$  do  $a_p = 5,5$  mm.

promień naroża: 2,4 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,07 – 0,11 mm

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p, \text{maks.}}$  przy wykonywaniu pełnych rowków: 5,5 mm

**Opis techniczny**

typ	ST1400
posuw $f_z$ na ząb	0,07 – 0,11 mm
promień naroża	2,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	5,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T324 ER-JT
Gatunek	PR1225
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania