

**Głowice frezarskie 90° MEC11T, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 125/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Klasa artykułu	250

Opis**Opis:**

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 10 mm

długość całkowita L_{ges} : 63 mm

Ø otworu uchwyty: 40 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: 5

śruba mocująca płytki obracane: 229708 (T8; 1,2 Nm)

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	5

Ø ostrzy D _c	125 mm
Ø otworu uchwytu	40 mm
długość całkowita L _{ges}	63 mm
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	11
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------