

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214440 UNI
GTIN	4045197302885
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

- płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
- precyzyjnie spiekane i oszlifowane – najwyższa jakość powierzchni obrabianej
- struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$.

Opis techniczny

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDMX 0903 AFEN
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	350 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	255 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	165 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	235 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		