



## Frezy jeżowe 90° MECH11, chwyt walcowy, Ø D / Zef.: 40/4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227450 40/4
GTIN	4960664503773
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania  $a_{er}$  przy takiej samej głębokości skrawania  $a_p$ .

chłodzenie wewnętrzne: tak

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: BDMT 11T308

efektywna liczba ostrzy  $Z_{ef}$ : 4

Liczba płytek skrawających: 24

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,max.}$ : 55 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 64 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 150 mm

### Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
długość całkowita $L_{ges}$	150 mm
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	4
Ø chwytu $D_s$ h6	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	55 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	BDMT 11T308
Ø ostrzy $D_c$	40 mm
Długość wysięgu $L_1$	64 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308

Liczba płytek skrawających	24
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------