

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

- płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
- precyzyjnie spiekane i oszlifowane – najwyższa jakość powierzchni obrabianej
- struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,14 mm
typ	INOX
grubość płytki E	3,18 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDMX 0903 AFEN
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	105 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		