



## Frezy jeżowe 90° MECH11, chwyt Weldon, Ø D / Zef.: 25/2 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227453 25/2
GTIN	4960664526314
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania  $a_{er}$  przy takiej samej głębokości skrawania  $a_p$ .

chłodzenie wewnętrzne: tak

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: BDMT 11T308

efektywna liczba ostrzy  $Z_{ef}$ : 2

Liczba płytek skrawających: 8

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,max.}$ : 37 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 46 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 104 mm

### Opis techniczny

Długość wysięgu $L_1$	46 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308
Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm
Ø ostrzy $D_c$	25 mm
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	2
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	BDMT 11T308
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	37 mm
długość całkowita $L_{ges}$	104 mm

Liczba płytek skrawających	8
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------