

**Frezy jeżowe 90° MECH11, chwyt Weldon, Ø D / Zef.: 32/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227453 32/2
GTIN	4960664526321
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

Opis techniczny

Ø chwytu D_s h6	32 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	46 mm
Długość wysięgu L_1	55 mm
Ø ostrzy D_c	32 mm
długość całkowita L_{ges}	117 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BDMT 11T308
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
Liczba płytek skrawających	10
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------