

**Garant**

**Korpusy wysokowydajnych frezów do gwintów, chwyt Weldon, Ø czynna D / długość wysięgu L1: 36/65mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218050 36/65
GTIN	4045197447197
Klasa artykułu	21R

**Opis****Wykonanie:**

**Frezy do gwintów HPC skracające czas obróbki.**

**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Do obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.**

**wskazówka:**

Frezy nr 218050, wielk. 17/26 i 17/36 nadają się do skoku 2,5 mm włącznie.

Frezy nr 218050, wielk. 30/65 nadają się do skoku < 5.

**Opis techniczny**

Długość wysięgu L <sub>1</sub>	65 mm
Ø czynna D	36 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
wielk. płytki	41
śruba zaciskowa	219928
długość całkowita L <sub>ges</sub>	128 mm
śruba ustalająca	219927
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4

wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór nieprzelotowy
Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór przelotowy
kierunek skrawania	lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frez do gwintów

## Aksesoria

Śruby mocujące	219928
Śruby mocujące	219927