

**BDMT 11T304 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227359 INOX
GTIN	4960664685806
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$. Dokładnie 90° do $a_p = 5,5$ mm.

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,07 – 0,11 mm
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T304 ER-JS
Gatunek	PR1535
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		