

**Oprawki narzędziowe, kształt C2, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319117 40
GTIN	4067263237426
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

- **Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.**
- **Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.**
- **Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.**

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h ₁	25 mm
Szerokość chwytu b ₃	20,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
l ₁	85 mm
h ₅	32,5 mm
b ₂	42,5 mm
Ø chwytu dD ₁	40 mm

b ₁	85 mm
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI