

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B1 promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319006 40
GTIN	4067263201786
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₂	42,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
h ₁	25 mm
Ø chwytu dD ₁	40 mm
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm

l_1	22 mm
h_5	34,5 mm
b_1	85 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI