

**Oprawki narzędziowe, kształt C3, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319127 20
GTIN	4067263237464
Klasa artykułu	32V

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Opis techniczny**

$l_1$	55 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
Szerokość chwytu $b_3$	13 mm
$h_5$	25 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20

Ø chwytu dD <sub>1</sub>	20 mm
b <sub>2</sub>	27 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI