

HOLEX

Oprawki narzędziowe, kształt B4, promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 16mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

319037 16

GTIN

4067263015376

Klasa artykułu

32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

Ø chwytu dD₁

16 mm

h₅

20 mm

l₁

13 mm

l₂

24 mm

h₁

12 mm

b ₂	23 mm
h ₂	17 mm
h ₆	30 mm
b ₁	42 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 16
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI