

**HOLEX****Szafy na odzież z cokołem i z pokrętłem z obrotowym rygłem, liczba przegród: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949613 2
GTIN	4067263642640
Klasa artykułu	92S

**Opis****Wykonanie:**

Szafa na odzież o szerokości przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę.

Z cokołem.

Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

**Koncepcja wentylacji:** wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobrą wentylację i suszenie przedziału. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.

**Norma:****DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**. Inne kolory niedostępne.

**wskazówka:**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

## Opis techniczny

liczba drążków na odzież	1
szerokość	600 mm
głębokość	500 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału	477 mm
ukośna ściana górna	nie
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
norma	DIN 4547
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1420 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	240 mm
szerokość półki	298 mm
wykonanie podstawy	Cokół
wysokość	1950 mm
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
liczba półek stałych	1
tabliczka na nazwisko	nie
liczba przedziałów	2
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
głębokość półki	477 mm
wysokość użytkowa każdej półki na czapki	328 mm
masa	38 kg
dla kłódki	tak
Wykonanie zamka	Pokrętło z obrotowym rygłem
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

