

**HOLEX****Szafy na odzież z nogami z tworzywa sztucznego i z pokrętle z obrotowym rygłem, liczba przegród: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	949615 3
GTIN	4067263642718
Klasa artykułu	92S

**Opis****Wykonanie:**

Szafa na odzież o szerokości przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drążek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę.

Nóżki z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrętle zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

**Koncepcja wentylacji:** wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobrą wentylację i suszenie przedziału. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.

**Norma:****DIN 4547****Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Inne kolory niedostępne.

**wskazówka:**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

## Opis techniczny

norma	DIN 4547
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1420 mm
głębokość półki	477 mm
liczba przedziałów	3
wysokość użytkowa każdej półki na czapki	328 mm
szerokość półki	298 mm
głębokość	500 mm
wysokość	1950 mm
wykonanie podstawy	Stalowe nóżki
liczba drążków na odzież	1
liczba półek stałych	1
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
głębokość użytkowa każdego przedziału	477 mm
Wykonanie zamka	Pokrętło z obrotowym rygłem
masa	52 kg
szerokość użytkowa każdego przedziału	240 mm
dla kłódki	tak
szerokość	900 mm
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież