

HOLEX

Szafa na odzież z nasadką z ukośnym dachem, nóżki z tworzywa sztucznego. i z pokrętłem z obrotowym rygłem, liczba przegród: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	949633 2
GTIN	4067263642824
Klasa artykułu	92S

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież z ukośnym dachem, który zapobiega temu, by przedmioty na nim leżały. Szerokość przedziału 300 mm z przyspawaną na stałe półką na czapki. Drażek na odzież z 3 przesuwными hakami. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Nóżki z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość z tyłu	2180 mm
liczba półek stałych	1
dla kłódki	tak
ukośna ściana górna	tak
liczba drążków na odzież	1
szerokość	600 mm
dla kłódki z maks. Ø kabłąka	6 mm
liczba przedziałów	2
szerokość półki	298 mm
wysokość z przodu	1950 mm
Wykonanie zamka	Pokrętło z obrotowym rygłem
szerokość użytkowa każdego przedziału	240 mm
głębokość	500 mm
masa	42 kg
głębokość użytkowa każdego przedziału	477 mm
głębokość półki	477 mm
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, blaszane
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	328 mm
wykonanie podstawy	Stalowe nóżki
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
szczeliny wentylacyjne w drzwiach	tak
norma	DIN 4547
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1420 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież

