



Bębny kablowe z rdzeniem stalowym 40N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081106 40N
GTIN	4007123638857
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe odpowiadają zaleceniom DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608).

Solidne bębny kablowe z korpusem z blachy stalowej, izolacja ochronna z przodu i z tyłu.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość przewodu	40 m
klasa przewodu	H07RN-F
rodzaj przewodu	3G1,5
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
materiał kabla	neopren

liczba gniazd wtykowych	4
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16A) W
Dostępny system diagnostyczny	tak
stopień ochrony IP	IP 44
materiał obudowy	stal