

**Głowice frezarskie 90° MEC17, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Długie krawędzie skrawające pozwalają na stosowanie szczególnie dużych głębokości skrawania. Mała liczba ostrzy.

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	100 mm
długość całkowita L_{ges}	55 mm
Ø otworu uchwyty	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	BDMT 170408
śruba mocująca płytki obracane	229709 (T15; 3,5 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	15,7 mm
Liczba ostrzy Z	7
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,16 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	91,6 mm

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	193 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max.}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229709
----------------	--------