

uvex

**Para rękawic odpornych na niską temperaturę uvex unilite thermo FC,
Rozmiar rękawic: 8**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094827 8
GTIN	4048612108017
Klasa artykułu	04W

Opis

Wykonanie:

Uvex unilite thermo HD. Akrylowe rękawice odporne na niską temperaturę z bawełnianej tkaniny pętelkowej. Całkowicie powlekane grzbiety dla lepszej ochrony przed wilgocią i gruba powłoka PVC dla lepszej przyczepności.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

kolor: czarny/czerwony

Opis techniczny

zastosowanie	wielorazowe
zakres zastosowania	Uniwersalne

Stopień ochrony przed przecięciem	C
norma	EN 511
norma	EN 407
EN 388.	2242C
EN 407	X2XXXX
EN 511	12X
materiał podłoża	akryl / nylon
powłoka	Lateks
wariant powłoki	Pełna powłoka
kolor	czerwony / czarny
masa	197 g
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed niską temperaturą