

## uvex

Para rękawic odpornych na niską temperaturę uvex unilite thermo FC,  
Rozmiar rękawic: 10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094827 10
GTIN	4048612108079
Klasa artykułu	04W

### Opis

#### Wykonanie:

**Uvex unilite thermo HD.** Akrylowe rękawice odporne na niską temperaturę z bawełnianej tkaniny pętelkowej. Całkowicie powlekane grzbiety dla lepszej ochrony przed wilgocią i gruba powłoka PVC dla lepszej przyczepności.

#### Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

#### Norma:

EN 388; EN 511

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

kolor: czarny/czerwony

### Opis techniczny

zastosowanie	wielorazowe
zakres zastosowania	Uniwersalne

Stoień ochrony przed przecięciem	C
norma	EN 511
norma	EN 407
EN 388.	2242C
EN 407	X2XXXX
EN 511	12X
materiał podłoża	akryl / nylon
powłoka	Lateks
wariant powłoki	Pełna powłoka
kolor	czerwony / czarny
masa	197 g
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed niską temperaturą