

**metabo****Szlifierka dwutarczowa 230 V, typ: DS150P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:**

Szlifierka dwutarczowa do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów oraz – w przypadku użycia szczotki drucianej – również do odrdzewiania stali i metali. Wbudowana lampa LED optymalnie oświetla obszar roboczy. Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz możliwe dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.

- **Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi.**
- **Wydajna maszyna do wymagającego ostrzenia, szlifowania i usuwania zadziorów.**
- **Nadaje się do stosowania okrągłych szczotek z drutu stalowego do odrdzewiania.**
- **Wbudowana lampa LED zapewnia optymalne oświetlenie obszaru roboczego.**
- **Bezobsługowy silnik indukcyjny o niskim poziomie hałasu i wibracji.**
- **Maksymalny spokój pracy i wysoka trwałość tarcz dzięki kołnierzom montażowym wysokiej jakości.**
- **Maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki bardzo dużym, stabilnym szybkom z ochroną przeciwiskrową.**

**w dostawie::**

Zawiera standardowe tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N, szybki z ochroną przeciwiskrową, podporę obrabianego przedmiotu i klucze 6-kątne.

**wskazówka:**

Pasujące ściernice zob. od nr 596100 i nr 568733.

**Opis techniczny**

szerokość ściernicy T	20 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna prędkość obrotowa	2980 min <sup>-1</sup>
pobór mocy	400 W
Ø D ściernicy	150 mm
oznaczenie producenta	DS 150 Plus
Ø H otworu ściernicy	20 mm
masa	10,2 kg
długość przewodu	1,8 m
moc znamionowa	230 V