

HOLEX

Szafa na odzież z nasadką ze skośnym dachem z podziałem na strefę brudną i czystą, z nóżkami z tworzywa sztucznego i z pokrętle z obrotowym rygłem, liczba przegród: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	949734 2
GTIN	4067263828822
Klasa artykułu	92S

Opis

Wykonanie:

Szafa na odzież z bardzo szerokim podziałem na brudne-czyste. Ścianka wewnątrz przedziału służy do higienicznego podziału odzieży własnej od odzieży roboczej. Dwoje zamykających się drzwi skrzydłowych do centralnego zamykania na zamek. Drzwi z otworami wentylacyjnymi w kształcie karo i ramką na etykietę. Z przyspawaną na stałe półką na czapki. Szyna z 3 przesuwными haczykami.

Nóżki z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrętle zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.
Inne kolory niedostępne.

wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

wysokość z tyłu	2180 mm
szerokość	600 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież	1420 mm
wysokość z przodu	1950 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki	328 - 530 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału	2 × 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału	477 mm
głębokość	500 mm
masa	42 kg
szerokość półki	298 mm
głębokość półki	477 mm
Grubość materiału	0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi	110 stopni
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Szafa na odzież