

metabo**Akumulatorowy młot udarowy bez akumulatora KHLTXBL24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075561 KHLTXBL24
GTIN	4061792218291
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Pakiety siłowe do wiercenia udarowego.**

Wiertarka udarowa ma wysokowydajny, precyzyjny mechanizm udarowy, który generuje uderzenia o maksymalnej energii przy minimalnym nacisku. Młot uniwersalny z 3 funkcjami: **wiercenie udarowe, wiercenie i przecinanie.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** przyjazna dla zdrowia, niemęcząca praca nawet trakcie pracy ciągłej.
- **Pełnofalowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** do pracy z prędkością dostosowaną do materiału, która pozostaje stała pod obciążeniem.
- **Złączki zabezpieczające:** mechaniczne odłączanie napędu przy blokowaniu wiertła dla bezpiecznej pracy.
- **Bardzo lekki, kompaktowy młot akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym** do niemęczącego wiercenia w każdej pozycji roboczej.
- **Maksymalna wydajność wiercenia, efektywność i żywotność** dzięki technologii bezszczotkowej i wysokowydajnemu mechanizmowi udarowemu.
- **Wiercenie bezpyłowe z zewnętrznym odsysaniem pyłu ESA plus.**
- **Elektroniczny łagodny rozruch** do precyzyjnego nawiercenia.
- **Lampa warsztatowa LED** dla optymalnej widoczności miejsca wiercenia.

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie dodatkowy uchwyt i ogranicznik głębokości.

Bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	KH 18 LTX BL 24
Napięcie akumulatorów	18 V
energia uderu	2,2 J
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
liczba uderów	4750 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Masa bez akumulatorów	2,7 kg
kształt uchwytu narzędziowego	SDS Plus
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1280 min ⁻¹
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	24 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Rodzaj produktu	Wiertarka udarowa