

**BDMT 170408 ER-JS, CA6535, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227565 S
GTIN	4960664686223
Klasa artykułu	25A

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne $a_e = 0,3 \times D$.

Dokładne 90° do $a_p = 9$ mm.

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z na ząb: 0,07 – 0,13 mm

Opis techniczny

typ	S
posuw f_z na ząb	0,07 – 0,13 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170408 ER-JS
Gatunek	CA6535
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		