



## Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, Ø 12 mm, Ø mocowania D1: 3mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302145 3
GTIN	
Klasa artykułu	33T

### Opis

#### Wykonanie:

Tulejka redukcyjna GZB-S Schunk.

**Ze szczelinami kanalików chłodziwa.**

#### Zastosowanie:

- Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
- Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
- Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.
- Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 5 \mu\text{m}$  (dokładność systemu przy  $3 \times D$ ).
- Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 2 \mu\text{m}$  (dla tulejki redukcyjnej).
- Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

#### Pasuje do:

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o Ø chwytu 20 mm.

### Opis techniczny

Ø zewnętrzna	20 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 12 mm
dokładność ruchu obrotowego systemu	5 $\mu\text{m}$
Rodzaj produktu	Tulejki redukcyjne

