

**Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, Ø 12 mm, Ø mocowania D1: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

302145 4

GTIN

Klasa artykułu

33T

**Opis****Wykonanie:**

Tulejka redukcyjna GZB-S Schunk.

**Ze szczelinami kanalików chłodziwa.****Zastosowanie:**

- Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
- Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
- Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.
- Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 5 \mu\text{m}$  (dokładność systemu przy  $3 \times D$ ).
- Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 2 \mu\text{m}$  (dla tulejki redukcyjnej).
- Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

**Pasuje do:**

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o Ø chwytu 20 mm.

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna

20 mm

Atrybut nazwy produktu

Ø 12 mm

dokładność ruchu obrotowego systemu

5  $\mu\text{m}$ 

Rodzaj produktu

Tulejki redukcyjne

