

**Tulejka redukcyjna uszczelniona, Ø 32 mm, Ø mocowania D1: 8mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302187 8      |
| GTIN             | 4060576159737 |
| Klasa artykułu   | 33T           |

**Opis****Wykonanie:****Uszczelnione (zaślepka gumowa).****Zastosowanie:**

- Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
- Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
- Wysoki moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania niż w przypadku mocowania bezpośredniego.
- Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 5 \mu\text{m}$  (dokładność systemu przy  $3 \times D$ ).
- Dokładność ruchu obrotowego  $\pm 2 \mu\text{m}$  (dla tulejki redukcyjnej).
- Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyciory walcowe nr 343720.

**Opis techniczny**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ø D                    | 32 mm   |
| Długość całkowita L    | 62,5 mm |
| Ø D <sub>2</sub>       | 35,5 mm |
| Ø zewnętrzna           | 32 mm   |
| Atrybut nazwy produktu | Ø 32 mm |

## Karta danych

dokładność ruchu obrotowego systemu

5  $\mu\text{m}$

Rodzaj produktu

Tulejki redukcyjne