



## Narzędzie nasadzone, klucz płaski, rozwartość klucza: 13mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657323 13
GTIN	4580135821764
Klasa artykułu	66F

### Opis

#### Dane dot. zastos.:

#### Legenda do rysunku i równania:

- $L_1$  = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
- $l_2$  = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
- $L_3$  = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
- $L_4$  = wymiar końcówki wymiennej
- $L$  = długość całkowita narzędzia
- $T_1$  = moment dokręcania do ustawienia
- $T_2$  = zalecany moment obrotowy

#### Pasuje do:

Klucze dynamometryczne: Nr 657320, wielk. 2 i 5

### Opis techniczny

wymiar S	25 mm
rozwartość klucza	13 mm
chwyt trzpieniowy	Ø 6 mm
szerokość b	23 mm

wysokość h	5 mm
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne, klucz płaski