

**Narzędzie nasadzone, klucz płaski, rozwartość klucza: 19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657323 19
GTIN	4580135821801
Klasa artykułu	66F

Opis**Dane dot. zastos.:****Legenda do rysunku i równania:**

L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej

l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym

L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną

L_4 = wymiar końcówki wymiennej

L = długość całkowita narzędzia

T_1 = moment dokręcania do ustawienia

T_2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Klucze dynamometryczne: Nr 657320, wielk. 2 i 5

Opis techniczny

rozwartość klucza	19 mm
wysokość h	5 mm
wymiar S	25 mm
chwyt trzpieniowy	Ø 6 mm

szerokość b	29 mm
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne, klucz płaski