

**Narzędzie nasadzone, klucz płaski, rozwartość klucza: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657323 6
GTIN	4580135821696
Klasa artykułu	66F

**Opis****Dane dot. zastos.:****Legenda do rysunku i równania:**

$L_1$  = długość dźwigni bez końcówki wymiennej

$l_2$  = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym

$L_3$  = długość dźwigni z kalibracją fabryczną

$L_4$  = wymiar końcówki wymiennej

$L$  = długość całkowita narzędzia

$T_1$  = moment dokręcania do ustawienia

$T_2$  = zalecany moment obrotowy

**Pasuje do:**

Klucze dynamometryczne: Nr 657320, wielk. 2 i 5

**Opis techniczny**

wysokość h	3 mm
wymiar S	25 mm
rozwartość klucza	6 mm
chwyt trzpieniowy	Ø 6 mm

szerokość b	15 mm
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne, klucz płaski