

**Narzędzie nasadzone, klucz płaski, rozwartość klucza: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657323 17
GTIN	4580135821795
Klasa artykułu	66F

Opis**Dane dot. zastos.:****Legenda do rysunku i równania:**

L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej

l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym

L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną

L_4 = wymiar końcówki wymiennej

L = długość całkowita narzędzia

T_1 = moment dokręcania do ustawienia

T_2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Klucze dynamometryczne: Nr 657320, wielk. 2 i 5

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	Ø 6 mm
szerokość b	27 mm
wymiar S	25 mm
rozwartość klucza	17 mm

wysokość h	5 mm
Rodzaj produktu	Końcówki wymienne, klucz płaski