



## Szlifierki proste Akumulator, typ: 71230461



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077259 71230461
GTIN	4014586897158
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

- **Odporna na kurz i wydajna akumulatorowa szlifierka prosta.**
- **Niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik elektryczny z żebrami chłodzącymi do maksymalnego odprowadzania ciepła wraz z kontrolą temperatury.**
- **Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania. Optymalna prędkość obrotowa, ustalona dla wielu środków ściernych i materiałów przez bezstopniową, elektroniczną regulację obrotów.**

Kompaktowa konstrukcja z krótką szyjką wrzeciona.

#### w dostawie::

Z tulejką zaciskową Ø 6 mm, po 1 kluczu widlastym o rozwartości SW 13 i SW 17, walizka transportowa. **Bez akumulatora i ładowarki.**

#### wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do Ø 12 mm.

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073856 – 073858 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867.

### Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	8 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

masa	1,4 kg
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
zakres prędkości obrotowej	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów	0
oznaczenie producenta	AGSZ 18-280 BL AS
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Szlifierki proste