



Szlifierki proste Akumulator, typ: 71230661



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

- **Odporna na kurz i wydajna akumulatorowa szlifierka prosta.**
- **Niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik elektryczny z żebrami chłodzącymi do maksymalnego odprowadzania ciepła wraz z kontrolą temperatury.**
- **Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania. Optymalna prędkość obrotowa, ustalona dla wielu środków ściernych i materiałów przez bezstopniową, elektroniczną regulację obrotów.**

Długa szyjka wrzeciona. Długa, wąska szyjka umożliwia głębokie zanurzanie w obrabianych elementach (np. szlifowanie wnętrza rur).

w dostawie::

Z tulejką zaciskową \varnothing 6 mm, po 1 kluczu widlastym o rozwarości SW 13 i SW 17, walizka transportowa. **Bez akumulatora i ładowarki.**

wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do \varnothing 12 mm.

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073856 – 073858 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867.

Opis techniczny

Maksymalna \varnothing tulejek zaciskowych	8 mm
Napięcie akumulatorów	18 V

Liczba dołączonych akumulatorów	0
oznaczenie producenta	AGSZ 18-90 LBL AS
zakres prędkości obrotowej	2900 - 9000 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
masa	1,6 kg
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Szlifierki proste