

Garant GRIDLINE

Stojaki szafkowe, do wielkość płytki długość x szerokość: 1200X800mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	431060 1200X800
GTIN	4067263264927
Klasa artykułu	41C

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja spawana łącznie z zestawem elementów łożyskujących. Możliwość wyrównywania nierówności podłoża za pomocą śrub do regulacji wysokości.

Stojaki szafkowe, obudowa z blachy stalowej, zależnie od rozmiaru z drzwiami skrzydłowymi (z półkami) i/lub szufladami, z systemem zamków GARANT. Kolor powłoki lakierniczej korpusu RAL7035 białe aluminium, fronty RAL 7016 antracytowy.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawo): 50; 75; 100; 200 mm

wysokość użytkowa drzwiczek: 425 mm

Liczba półek: 1

Liczba obudów z drzwiami: 1

Liczba obudów z szufladami: 1

wskazówka:

Do izolujących drgania podstawek do maszyn należy zamówić 4x nr 086002, wielk. 850.

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość podstawy	710 mm
nośność powierzchniowa	1000 kg

wysokość podstawy z zestawem elementów łożyskujących	770 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
wysokość użytkowa drzwiczek	425 mm
szerokość podstawy	906 mm
głębokość podstawy	650 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	12 mm
liczba półek	1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
kompensacja wysokości	25 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Podstawa