



Zwornice jednoręczne przekładane z obrotowym uchwytem, rozstaw: 150mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

860288 150

GTIN

Klasa artykułu

83K

Opis

Wykonanie:

Górna oraz dolna część z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym. Szyna z profilem drążonym ze stali czernionej. Plastikowa obudowa chroni mechanizm chwytu przed pyłem i wiórami. Uchwyt można ustawić w taki sposób, aby uzyskać optymalną pozycję przetłaczania, a tym samym lepsze przyłożenie siły. Po drugie, po zakończeniu mocowania można go również odchylić poza obszar roboczy. Umożliwia to zastosowanie kilku ścisków w ciasnej przestrzeni.

- **2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego z dźwignią pompy.**
- **Innowacyjny mechanizm obrotowy 360° umożliwia umieszczenie uchwytu wokół szyny.**
- **12-stopniowy mechanizm zapadkowy z funkcją przytrzymywania położenia uchwytu.**
- **Duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi.**
- **Siła mocowania do 1400 N.**
- **Przełączanie pomiędzy mocowaniem a rozwieraniem bez użycia narzędzi.**
- **Obsługa jedną ręką bez wysiłku.**

Opis techniczny

wysięg

80 mm

zakres rozwierania

195 - 315 mm

oznaczenie producenta	EZ360
maksymalna siła zaciskająca	1400 Nm
Rozstaw	150 mm
przekrój prowadnicy	18×5 mm
masa	0,78 kg
Rodzaj produktu	Zwornica