



Zwornice jednoręczne przekładane z obrotowym uchwytem, rozstaw: 600mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy

860288 600

GTIN

Klasa artykułu

83K

Opis

Wykonanie:

Górna oraz dolna część z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym. Szyna z profilem drążonym ze stali czernionej. Plastikowa obudowa chroni mechanizm chwytu przed pyłem i wiórami. Uchwyt można ustawić w taki sposób, aby uzyskać optymalną pozycję przetłaczania, a tym samym lepsze przyłożenie siły. Po drugie, po zakończeniu mocowania można go również odchylić poza obszar roboczy. Umożliwia to zastosowanie kilku ścisków w ciasnej przestrzeni.

- **2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego z dźwignią pompy.**
- **Innowacyjny mechanizm obrotowy 360° umożliwia umieszczenie uchwytu wokół szyny.**
- **12-stopniowy mechanizm zapadkowy z funkcją przytrzymywania położenia uchwytu.**
- **Duże powierzchnie mocowania ze zdejmowanymi kołpakami ochronnymi.**
- **Siła mocowania do 1400 N.**
- **Przełączanie pomiędzy mocowaniem a rozwieraniem bez użycia narzędzi.**
- **Obsługa jedną ręką bez wysiłku.**

Opis techniczny

Rozstaw

600 mm

przekrój prowadnicy

18×5 mm

maksymalna siła zaciskająca	1400 Nm
oznaczenie producenta	EZ360
wysięg	80 mm
zakres rozwierania	195 - 765 mm
masa	1,06 kg
Rodzaj produktu	Zwornica