

Garant**Wachlarzowe tarcze ścierne, Ø 38 mm, porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	555917 280
GTIN	4067263290711
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Gwiazdźście rozmieszczona włóknina ścierna i gwint mocujący. Odporna na rozdzieranie i trwała włóknina, niestrzępiąca się. 3-warstwowy.

Zastosowanie:

Do oczyszczania, usuwania zadziorów i obróbki wykańczającej w trudnodostępnych miejscach, jak **otwory, gwinty wewnętrzne, rury i zagłębienia**. Stosować z kołkiem mocującym nr 555920.

Opis techniczny

ziarnistość	drobne
porównanie ziarnistości	280
kolor	czerwony
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 38 mm
zalecana prędkość obrotowa	7500 min ⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa	13000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wachlarzowe tarcze ściernie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		